

## 4.3-5 EXPLOIT EBM MULTIFUNCTION +85/-40

EBM 061, EBM 091, EBM 121, EBM 122, EBM 161 / EBM 061, EBM 091, EBM 121, EBM 122, EBM 161









### Merkmale und Vorteile

- Steckerfertiges Multifunktionsgerät mit Warm- und Kaltfunktion
- Aussenwände und Tür aus 0,8 mm dickem Edelstahl (Scotch-Brite satiniert)
- Innenverkleidung aus Edelstahl mit vollständig abgerundeten Ecken und auslaufsicherem Innenboden
- Ergonomischer Strongbox-Griff
- Beheizter Kernfühler mit 4 Messpunkten und Schnellanschluss
- Abnehmbare Doppelstegschienen aus Edelstahl (GN-EN) mit Anti-Kipp-System
- 7» Full Touch-Display in High Definition
- Kammer-Desinfektion-System mit aktiven Ionen welches über die Steuerung aktiviert werden kann (HI-GIENE)
- USB-Anschluss zum Hoch- und Herunterladen von Daten und Rezepten
- A = Luftgekühlt / W = Wassergekühlt
- Türbandung (rechts oder links) kann gewählt werden. Standard ist rechts.
- Einbaufähig sofern ein Abstand von mind. 10 cm zur Wand berücksichtigt wird

### Caractéristiques et avantages

- Appareil multifonctionnel prêt à brancher avec fonction chaud et froid
- Parois extérieures et porte en acier inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur (scotch-brite satiné)
- Revêtement intérieur en acier inoxydable avec coins entièrement arrondis et fond intérieur anti-fuite
- Poignée ergonomique Strongbox
- Sonde à cœur chauffée avec 4 points de mesure et connexion rapide
- Double barrette amovible en acier inoxydable (GN-EN) avec système anti-basculamen
- Écran tactile complet de 7» en haute définition
- Système de désinfection de la chambre avec des ions actifs qui peuvent être activés par la commande (HI-GIENE)
- Port USB pour le téléchargement et la Téléchargement de données et de recettes
- A = Refroidissement par air / W = Refroidissement par eau
- Possibilité de choisir les charnières de la porte (droite ou gauche). Le standard est à droite.
- Peut être encastré à condition de respecter un écart d'au moins 10 cm par rapport au mur

Artikelnr. No article	Modellname Nom de modèle	Aussenmasse (B × T × H/h) Dimensions ext. (L × P × H/h) [mm]	Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm]	 [+/-/°C]	 [W]	 [+90 °C/ +3 °C] [kg]	 [+90 °C/ 18 °C] [kg]	Kältemittel Réfrigérant	 [V/Hz]	 [W]	Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]
RF42BFRHWD100AF3A	Exploit EBM-121-HA	790 × 870 × 1810	670 × 450 × 930	-40 bis/à 85	1940	70	50	R-452a	50	3428	230/190
RF42BFRBHC100AF3A	Exploit EBM-091-HA	790 × 870 × 1460	670 × 450 × 730	-40 bis/à 85	1230	50	35	R-452a	50	2159	190/150
RF42BFRBHWB100AE3A	Exploit EBM-061-HA	790 × 820 × 900	670 × 430 × 400	-40 bis/à 85	1127	35	25	R-452a	50	1927	150/110
RF42BFRHWF100AF3A	Exploit EBM-122-HA	1100 × 1080 × 1860	670 × 930 × 880	-40 bis/à 85	3619	100	70	R-452a	50	4688	295/255
RF42BFRHWE100AF3A	Exploit EBM-161-HA	790 × 870 × 1960	450 × 1130	-40 bis/à 85	2724	90	60	R-452a	50	5075	250/210
RF42BFRBFWB100AE3A	Exploit EBM-061-HW	790 × 820 × 900	640 × 435 × 400	-40 bis/à 85	1127	35	25	R-452a	50	1919	150/110
RF42BFRBFWC100AF3A	Exploit EBM-091-HW	790 × 870 × 1460	640 × 450 × 730	-40 bis/à 85	1230	50	35	R-452a	50	2056	190/150
RF42BFRFWD100AF3A	Exploit EBM-121-HW	790 × 870 × 1810	640 × 450 × 930	-40 bis/à 85	1940	70	50	R-452a	50	3315	230/190
RF42BFRFWF100AF3A	Exploit EBM-122-HW	1100 × 1080 × 1860	670 × 880	-40 bis/à 85	3619	100	70	R-452a	50	4575	295/255
RF42BFRFEWE100AF3A	Exploit EBM-161-HW	790 × 870 × 1960	640 × 450 × 1130	-40 bis/à 85	2724	90	60	R-452a	50	4962	250/210

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs